

内面累進屈折レンズシリーズ

メニモメリウス160

特長



- 内面累進
 - “K-11設計/UNIFIデザイン”採用
- K-11設計
 - 新開発の累進面設計ソフト・解析評価ツールを使用し、遠・中・近全てに快適な明視領域の確保、且つ、ユレ・ユガミを大幅に抑えた内面累進面の設計
- UNIFIデザイン
 - 全加入、全累進帯長で累進設計が統一されたデザイン
- 全度数プリズムシニング加工により薄型化、バランス仕上げ
- 累進帯長 10・12・14mm の3種類
 - 累進帯10mm : 天地幅25mm以上
 - 累進帯12mm : 天地幅27mm以上
 - 累進帯14mm : 天地幅29mm以上のフレームを推奨。
- プリズムシニング加工。
- UV吸収剤練り込み素材
- 紫外線UV-A・Bカット

球面 度数	乱視 (-)										
	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	4
0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.25	2	2	5	7	0	1	1	2	2	2	3
0.50	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5
0.75											
1.00											
1.25											
1.50											
1.75											
2.00											
2.25											
2.50											
2.75											
3.00											
3.25											
3.50											
3.75											
4.00											
4.25											
4.50											
4.75											
5.00											
5.25											
5.50											
5.75											
6.00											
6.25											
6.50											
6.75											
7.00											
7.25											
7.50											
7.75											
8.00											
8.25											
8.50											
8.75											
9.00											
9.25											
9.50											
9.75											
10.00											

球面 度数	乱視 (+)										
	0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	4
0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0.25	2	2	5	7	0	1	1	2	2	2	3
0.50	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5
0.75											
1.00											
1.25											
1.50											
1.75											
2.00											
2.25											
2.50											
2.75											
3.00											
3.25											
3.50											
3.75											
4.00											

混合乱視 (MIX)											度数 ±	
0	0	1	1	1	2	2	2	3	3	4		
0	5	7	0	2	5	7	0	2	5	7	0	0
0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0	5	0
												0.25
												0.50
												0.75
												1.00
												1.25
												1.50
												1.75
												2.00
												2.25
												2.50
												2.75
												3.00
												3.25
												3.50
												3.75

加入度: 0.75~3.50D
(0.25とび)



仕様

- 材質 高屈折プラスチックレンズ
- 屈折率 1.60
- 比重 1.31
- アップ数 42

特注条件		
プリズム	○	0.25△~3.00△まで(0.25とび) スリ残しが出ることがあります。
偏心	×	—
外径指定	○	プラス・ミックスのみ 径小は5mmまで(1mmキザミ)
フチ厚指定	○	—
スレンダー/薄型加工	○	プラス・ミックスのみ
カラー	○	アリアーテ・見本色 受注可 DLCカラー受注可
UVカット	○	標準装備
注意事項		●プリズムシニングなしのご指定がない限り、全てのレンズにプリズムシニング加工が入ります。 ●処方プリズムがある方など、プリズムシニング無しがご希望の場合は、その旨受注センターまでご連絡をお願いします。 ※処方プリズムがある方は、レンズ袋に「処方プリズム値」と「シニング後のプリズム計算値」が記載されます。