



# 内面累進中近レンズ



## ルーミン167L

### 特長

- 中近レンズ屋内タイプ
- "K-11"によるオリジナル設計
- 天地幅33mm以上のフレームを推奨。
- UV吸収剤練り込み素材
- 紫外線UV-A・Bカット



加入度: 0.75~3.50D  
(0.25とび)



### 仕様

- 材質 プラスチックレンズ
- 屈折率 1.67
- 比重 1.37
- アッペ数 31



特注条件		
プリズム	○	0.25△~3.00△まで(0.25とび)
偏心	×	—
外径指定	○	プラス・ミックスのみ 径小は55mmまで(1mmキザミ)
フチ厚指定	○	補厚のみ
スレンダー/薄型加工	○	プラス・ミックスのみ
カラー	○	アリアーテ・見本色 受注可 DLCカラー受注可
UVカット	○	標準装備
注意事項		<ul style="list-style-type: none"> <li>●プリズムシニングなしのご指定がない限り、全てのレンズにプリズムシニング加工が入ります。</li> <li>●処方プリズムがある方など、プリズムシニング無しご希望の場合は、その旨受注センターまでご連絡をお願い致します。</li> <li>※「処方度数」と「測定円内での測定度数」が異なりますので、ご注意ください。</li> </ul>

# 内面累進中近レンズ

## ルーミン167M

### 特長

- 中近レンズ室内タイプ  
内面累進設計
- "K-11"によるオリジナル設計
- 天地幅30mm以上のフレームを推奨。
- UV吸収剤練り込み素材
- 紫外線UV-A・Bカット



### 仕様

- 材質 **プラスチックレンズ**
- 屈折率 **1.67**
- 比重 **1.37**
- アッペ数 **31**






特注条件	
プリズム	○ 0.25△～3.00△まで(0.25とび)
偏心	× -
外径指定	○ プラス・ミックスのみ 径小は55mmまで(1mmキザミ)
フチ厚指定	○ 補厚のみ
スレンダー/薄型加工	○ プラス・ミックスのみ
カラー	○ アリアーテ・見本色 受注可 <b>DLCカラー受注可</b>
UVカット	○ 標準装備
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> <li>●プリズムシニングなしのご指定がない限り、全てのレンズにプリズムシニング加工が入ります。</li> <li>●処方プリズムがある方など、プリズムシニング無しがご希望の場合は、その旨受注センターまでご連絡をお願いします。</li> </ul> ※「処方度数」と「測定円内での測定度数」が異なりますので、レンズ袋に二重表記します。

# 内面累進近近レンズ

## ルーミン167S

### 特長

- 近近レンズ  
内面累進設計
- "K-11"によるオリジナル設計
- UV吸収剤練り込み素材
- 紫外線UV-A・Bカット



加入度

### 仕様

- 材質 プラスチックレンズ
- 屈折率 1.67
- 比重 1.37
- アッベ数 31

特注条件		
プリズム	○	0.25△~3.00△まで(0.25とび)
偏心	×	-
外径指定	○	プラス・ミックスのみ 径小は55mmまで(1mmキザミ)
フチ厚指定	○	補厚のみ
スレンダー／薄型加工	○	プラス・ミックスのみ
カラー	○	アリアーテ・見本色 受注可 DLCカラー受注可
UVカット	○	標準装備
注意事項		<ul style="list-style-type: none"> <li>●プリズムシニングなしのご指定がない限り、全てのレンズにプリズムシニング加工が入ります。</li> <li>●処方プリズムがある方など、プリズムシニング無しがご希望の場合は、その旨受注センターまでご連絡をお願い致します。</li> </ul> ※「処方度数」と「測定円内での測定度数」が異なりますので、レンズ袋に二重表記します。