

近近 シリーズ

ラクスパー160 (デスクワーク用 1.60近々レンズ)

加入タイプ(マイナス加入): 075タイプ・125タイプ・175タイプ

特長

- デスクワークに最適な近近焦点設計
- お客様が希望する目的に合う、最適な加入タイプを選択でき、幅広い年齢層のカバーが可能。
- 手元用アイポイントにて処方度数を設定。レンズ上部に向かい、マイナス加入(-0.75/-1.25/-1.75の3種類)。
- プリズムシニング加工

【フレーム最小天地幅】

アイポイント上方: 9mm以上
 ※可能であれば12mm以上を推奨します。
 アイポイント下方: 18mm以上
 ※近用部の円はフレーム内に入るように
 お願い致します。

必要最小天地: 27mm以上
 (推奨天地: 30mm以上)

球面	乱視 (-)																
度数	-	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00
0.00																	
0.25																	
0.50																	
0.75																	
1.00																	
1.25																	
1.50																	
1.75																	
2.00																	
2.25																	
2.50																	
2.75																	
3.00																	
3.25																	
3.50																	
3.75																	
4.00																	
4.25																	
4.50																	
4.75																	
5.00																	


球面	乱視 (+)																
度数	+	0.25	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	3.00	3.25	3.50	3.75	4.00
0.00																	
0.25																	
0.50																	
0.75																	
1.00																	
1.25																	
1.50																	
1.75																	
2.00																	
2.25																	
2.50																	
2.75																	
3.00																	
3.25																	
3.50																	
3.75																	
4.00																	
4.25																	
4.50																	
4.75																	
5.00																	

混合乱視 (MIX)										度数 ±
0.50	0.75	1.00	1.25	1.50	1.75	2.00	2.25	2.50	2.75	
										0.25
										0.50
										0.75
										1.00
										1.25
										1.50
										1.75
										2.00
										2.25
										2.50
										2.75
										3.00
										3.25
										3.50
										3.75

加入度: -0.75D/-1.25D/-1.75D
 マイナス加入3種類

加工時は、アイポイントでチャッキングして頂き、遠用PDにて加工をお願い致します。

アイポイントではなく、お手元用度数でご注文ください。



仕様

- 材質 プラスチックレンズ
- 屈折率 1.60
- 比重 1.31
- アッペ数 42

特注条件

プリズム	○	0.25Δ~3.00Δまで(0.25とび)
偏心	×	-
外径指定	○	プラス・ミックスのみ 径小は55mmまで(1mmキザミ)
フチ厚指定	○	-
スレンダー/薄型加工	○	プラス・ミックスのみ
カラー	○	アリアーテ・見本色 受注可 DLCカラー受注可
UVカット	○	標準装備
注意事項	<ul style="list-style-type: none"> ●S-1.25以上のマイナスレンズはプリズムシニング加工を行いません。 ●片眼がプリズムシニング加工の範囲外(S-1.25以上)である場合、両方とも行いません。 ●プリズム処方がある場合は、プリズムシニング加工を行いません。 	